

## ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗАТОР СОРНОСТИ

**ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ СОРА, КОСТРЫ, КРАСКИ, ПОЛИМЕРНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ**

SIMPALAB специально разработан для точного измерения сорности в:

- листах бумаги (в отраженном свете)
- лабораторных отливках (в отраженном или проходящем\* свете)

### НАДЕЖНЫЙ и ТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Быстрое измерение и подсчет (для измерения 10 образцов необходимо около 10 мин).

**Калибровка системы проводится по шаблону EFPG (CEN/TC 172).**

**ISO 5350  
CEN/TC 172  
TAPPI T563  
INGEDE 2 & 4**



**Mesure**

Numero	Type	Surface	Contraste	Classe	Cont. Max
1	Buch	0.087	25	0.040 / 0.150	
2	Buch	0.030	13	0.040 / 0.150	
3	Buch	0.202	20	0.150 / 0.400	
4	Buch	0.087	17	0.040 / 0.150	
5	PB	0.060	24	0.040 / 0.150	
6	PB	0.056	21	0.040 / 0.150	
7	PB	0.056	25	0.040 / 0.150	
8	PB	0.056	21	0.040 / 0.150	
9	PN	0.056	20	0.040 / 0.150	
10	PN	0.056	17	0.040 / 0.150	

  

D3	0.010 / 0.040	0.040 / 0.150	0.150 / 0.400	0.400 / 1.000	1.000 / 5.000	5.000 / ...	Somme	Erreur
Black Dots Area	3	112	5				120	18
Black Dots Numb	146	1771	18				1935	18
buchettes	37	18	18				73	100

  

Somme	0.010 / 0.040	0.040 / 0.150	0.150 / 0.400	0.400 / 1.000	1.000 / 5.000	5.000 / ...	Somme	Erreur
Black Dots Area	3	106	6				115	11
Black Dots Numb	116	1649	24				1789	11
buchettes		85	37	6			128	44

### Обнаруживаемые объекты

- Черный сор (63 мкм)
- Серый сор
- Костра и полимерные включения

### Удобное программное обеспечение

#### ОКНО ИЗМЕРЕНИЙ

- Подробная информация по каждой соринке
- Таблица результатов (настраиваемая)

#### ОКНО КОНФИГУРАЦИИ

- Классы по ISO

**Parametres**



**TECHPAP SAS**

CS 90251 - 38044 Grenoble cedex 9

Tél. +33 (0)4 76 51 74 75 - Fax +33 (0)4 76 42 05 04

[www.techpap.com](http://www.techpap.com) - [techinfo@techpap.com](mailto:techinfo@techpap.com)